

Design	Dimension	PCD	Best nr	ET	CB	Typ nav	Bulthål
DEZENT AP black	6 x 16	5/100	TAP06BA35E	35	57,1	F	R13
DEZENT AP black	6 x 16	5/100	TAP06BA45E	45	57,1	F	R13
DEZENT AP black	6 x 16	5/100	TAP06BA50E	50	54,1	F	FL
DEZENT AP black	6 x 16	5/112	TAP08BA43E	43	57,1	F	R13
DEZENT AP black	6 x 16	5/114,3	TAP00BA45E	45	60,1	F	60
DEZENT AP black	6,5 x 16	4/100	TAPZ2BA37E	37	60,1	F	60
DEZENT AP black	6,5 x 16	4/100	TAPZ2BA48E	48	54,1	F	60
DEZENT AP black	6,5 x 16	4/108	TAPZ3BA20E	20	65,1	F	FL
DEZENT AP black	6,5 x 16	4/108	TAPZ3BA32E	32	65,1	F	FL
DEZENT AP black	6,5 x 16	4/108	TAPZ3BA38E	38	65,1	F	FL
DEZENT AP black	6,5 x 16	4/98	TAPZ1BA35E	35	58,1	F	60
DEZENT AP black	6,5 x 16	5/108	TAPZHBA45E16	45	63,4	F	60
DEZENT AP black	6,5 x 16	5/112	TAPZ8BA40E	40	66,6	F	60
DEZENT AP black	6,5 x 16	5/112	TAPZ8BA41E	41	57,1	F	R13
DEZENT AP black	6,5 x 16	5/112	TAPZ8BA46E	46	57,1	F	R13
DEZENT AP black	6,5 x 16	5/112	TAPZ8BA47E	47	66,6	F	60
DEZENT AP black	6,5 x 16	5/114,3	TAPZ0BA32E	32	66,1	F	60
DEZENT AP black	6,5 x 16	5/114,3	TAPZ0BA45TE	45	60,1	F	FL
DEZENT AP black	6,5 x 16	5/114,3	TAPZ0BA45E	45	67,1	F	60
DEZENT AP black	6,5 x 17	4/108	TAP93BA32E	32	65,1	F	FL
DEZENT AP black	6,5 x 17	5/100	TAP96BA39E	39	57,1	F	R13
DEZENT AP black	6,5 x 17	5/100	TAP96BA50E	50	54,1	F	FL
DEZENT AP black	6,5 x 17	5/112	TAP98BA43E	43	57,1	F	R13
DEZENT AP black	6,5 x 17	5/112	TAP98BA46E	46	57,1	F	R13
DEZENT AP black	6,5 x 17	5/114,3	TAP90BA30E	30	60,1	F	FL
DEZENT AP black	6,5 x 17	5/114,3	TAP90BA32E	32	66,1	F	60
DEZENT AP black	6,5 x 17	5/114,3	TAP90BA40BE	40	60,1	F	60
DEZENT AP black	6,5 x 17	5/114,3	TAP90BA40E	40	60,1	F	FL
DEZENT AP black	6,5 x 17	5/114,3	TAP90BA45E	45	60,1	F	60
DEZENT AP black	7 x 17	4/100	TAPY2BA37E	37	60,1	F	60
DEZENT AP black	7 x 17	4/108	TAPY3BA32E	32	65,1	F	FL
DEZENT AP black	7 x 17	4/108	TAPY3BA38E	38	65,1	F	FL
DEZENT AP black	7 x 17	4/98	TAPY1BA35E	35	58,1	F	60
DEZENT AP black	7 x 17	5/100	TAPY6BA51E	51	57,1	F	R13
DEZENT AP black	7 x 17	5/108	TAPYHBA475E16	47,5	63,4	F	60
DEZENT AP black	7 x 17	5/112	TAPY8BA40E	40	57,1	F	R13
DEZENT AP black	7 x 17	5/112	TAPY8BA41E	41	66,6	F	60
DEZENT AP black	7 x 17	5/112	TAPY8BA45E	45	57,1	F	R13
DEZENT AP black	7 x 17	5/112	TAPY8BA47E	47	66,6	F	60
DEZENT AP black	7 x 17	5/114,3	TAPY0BA35E	35	66,1	F	60
DEZENT AP black	7 x 17	5/114,3	TAPY0BA50TE	50	60,1	F	FL
DEZENT AP black	7 x 17	5/114,3	TAPY0BA50E	50	67,1	F	60
DEZENT AP black	7 x 18	5/108	TAP1HBA48E	48	65,1	F	FL
DEZENT AP black	7 x 18	5/108	TAP1HBA50E	50	63,4	F	60
DEZENT AP black	7 x 18	5/112	TAP18BA45E	45	57,1	F	R13
DEZENT AP black	7 x 18	5/114,3	TAP10BA34E	34	66,1	F	60
DEZENT AP black	7 x 18	5/114,3	TAP10BA35E	35	60,1	F	FL
DEZENT AP black	7 x 18	5/114,3	TAP10BA40E	40	60,1	F	60
DEZENT AP black	7 x 18	5/114,3	TAP10BA45E	45	67,1	F	60
DEZENT AP black	7 x 18	5/114,3	TAP10BA50E	50	60,1	F	FL
DEZENT AP black	7,5 x 18	5/108	TAPFHBA44E	44	65,1	F	FL
DEZENT AP black	7,5 x 18	5/108	TAPFHBA46E	46	63,4	F	60
DEZENT AP black	7,5 x 18	5/112	TAPF8BA40E	40	57,1	F	R13
DEZENT AP black	7,5 x 18	5/112	TAPF8BA50VE	50	57,1	F	R13
DEZENT AP black	7,5 x 18	5/112	TAPF8BA50E	50	66,6	F	60
DEZENT AP black	7,5 x 18	5/114,3	TAPF0BA51E	51	67,1	F	60

